

SLite 10 XP FX GENII



Spécifications techniques**SLITE 10 XP FX GENII****Spécifications générales**

Résolution visuelle	10.18 mm
Résolution physique	20.36 mm
Luminosité	6500 NIT
Luminosité étalonnée	5500 NIT (calibrated at 6500°K)
Configuration LED	2R, 1G, 1B
Densité LED	9646/m ² (896/ft ²) 5808/panel (88 x 66)
Angle de vision horiz.	120° (50% brightness drop)
Angle de vision vert.	55° (50% brightness drop)
Taux de contraste	2200:1 at 200 lux
Durée de vie	50 000 h (full white -half brightness) 100 000 h (typical use)
Consommation électrique	maximum: 640 W / Tile average: 160 W / Tile
Poids / Tuile	38.9 kg (88.2 lbs) excluding structure
Traitement	14 bit
Couleurs	4.4 trillion
Fréquence de rafraîchissement	> 2000 Hz (PAL / NTSC)
Renforcement	IP 65
Plage de température	operating: -20 -40°C (-4 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
Humidité	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
Compatibilité d'entrée D320	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to UXGA
Certifications	ETL, CE, CEBEC, TUV, FCC class A
Dimensions	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
Référence	R9004823

Créé le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.