

# PFWU-51B

Projecteur DLP monopuce WUXGA 4 650 lumens ANSI



**5K**  
LUMENS

**1**  
CHIP  
DLP

- Projecteur compact et élégant
- Excellente qualité d'image
- Permet l'intégration de ClickShare et de HDBaseT

Ce produit est uniquement disponible en Chine et par le biais des partenaires de distribution.

Notre projecteur compact de 4 650 lumens ANSI, avec sa résolution WUXGA, est parfaitement adapté à la projection dans vos salles de réunion. Cet élégant projecteur blanc s'intègre idéalement à votre espace de travail contemporain.

#### Ce que vous allez aimer sur ce projecteur :

- Un design élégant qui s'intègre parfaitement à votre espace de travail
- Des images que qualité supérieure dotées d'un niveau de détail et de contraste inégalé
- Aucune touche, aucun câble pour une utilisation simple et un encombrement réduit
- Une technologie DLP fiable pour une réelle tranquillité d'esprit
- Une mise à niveau simplifiée permise par les extensions de connectivité futures
- Un faible coût de possession grâce à la technologie DLP et aux optiques scellées
- Des modes image prédéfinis permettant une gestion des couleurs flexible
- Un menu de commande intuitif mettant les fonctionnalités les plus courantes à portée de main

- Une télécommande conviviale ne comportant qu'une touche unique

ClickShare Inside Les projecteurs AV d'entreprise de Barco prennent en charge l'intégration de modules de connectivité en option. Ils sont donc à l'épreuve du temps et peuvent être facilement enrichis de fonctionnalités supplémentaires. L'option ClickShare Inside est basée sur le système de présentation sans fil ClickShare de Barco. Elle peut être intégrée dans le projecteur afin d'offrir aux utilisateurs la possibilité de partager, sans fil, leur contenu à l'écran et de bénéficier ainsi d'une parfaite solution de collaboration.

#### ClickShare Inside

Les projecteurs AV d'entreprise de Barco prennent en charge l'intégration de modules de connectivité en option. Ils sont donc à l'épreuve du temps et peuvent être facilement enrichis de fonctionnalités supplémentaires. L'option ClickShare Inside est basée sur le système de présentation sans fil ClickShare de Barco. Elle peut être intégrée dans le projecteur afin d'offrir aux utilisateurs la possibilité de partager, sans fil, leur contenu à l'écran et de bénéficier ainsi d'une parfaite solution de collaboration.

## Spécifications techniques

## PFWU-51B

### Spécifications générales

Type de projecteur	Projecteur DLP monopuce WUXGA
Technologie	DMD 0,67"
Roue chromatique	5 segments (RGBWY)
Résolution	WUXGA -1 920 x 1 200
Luminosité	4 650 lumens ANSI* 3 450 lumens ANSI (mode éco)* *Mesures, conditions de mesure et méthode de notation conformes aux normes internationales ISO 21118.
Taux de contraste	1 800:1
Uniformité de la luminosité	85 %
Rapport d'aspect	16:10
Type de lentille	Lentille F
Lentilles	1,54-1,93:1, 1,25X ; 1,93-2,89:1, 1,5X ; 0,77:1 FIX
Décalage de la lentille optique	Vertical : -30 % à +110 % ; Horizontal : -10 % à +10 %
Lampes	1 x P-VIP 370 W
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 1 500 heures (puissance maximale) / Jusqu'à 3 500 heures (mode économique)
Transport avec la lampe	Oui
Orientation	table -plafond
Serveur web intégré	Oui
3D	Oui
Correction majeure	vertical : 40° environ
Entrées	HDMI ; DVI-D ; DisplayPort ; 2 x VGA (entrée) ; sortie VGA ; RGBHV ; YUV ; S-vidéo ; vidéo ; RJ-45 1 ; sortie 3D Sync ; sortie Audio
Résolutions en entrée	jusqu'à WUXGA (1920 x 1200) en 60 Hz
Outils logiciels	Projector Toolset
Contrôle	IR, RS232, RJ45
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	Entrée CA 100 ~ 240 env. tension 10 % (commutation automatique)
Consommation maximale	480 W @ 100 V/460 W @ 240 V / 365 W @ 100 VCA/355 W @ 240 VCA (mode éco) / inférieur à 0,5 W (en veille)
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	42 dBA (mode lumineux) / 37 dBA (mode éco)
Température ambiante de fonctionnement	5-35 °C / 41 °-95 °F
Humidité (fonctionnement)	10-85 %
Dimensions (l x L x H)	460 x 446 x 209 mm
Poids	12 kg (26,5 lb)
Dimensions à l'expédition (l x L x H)	594 x 568 x 355 mm
Poids à l'expédition au départ de l'usine	16,8 kg
Certifications	Certificat d'essai CB, CEM États-Unis, Sécurité États-Unis, CEM et sécurité UE, CEM et sécurité CCC
Garantie	3 ans de garantie standard** **Les conditions de service et de garantie peuvent varier suivant les régions. Pour plus d'informations, contactez votre préposé au service ou distributeur local

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.