

Galaxy NH-12

Netzwerkzentrischer stereoskopischer 3-Chip-DLP-Projektor mit 12.000 Lumen, 1080p HD



Technische Daten

GALAXY NH-12

Allgemeine technische Daten

Lichtausgabe	12,000 center lumens (+/-10%)
Kontrast	2,000:1
Auflösung	Full 1080p HD
Chiptyp	Three-chip DLP
Lampe	2kW xenon
Lebensdauer der Lampe (typisch)	750h warranted, max. 1000h
Gewicht	70kg (154.2lbs) net / 85kg (187.4lbs) shipping weight
Abmessungen (BxTxH)	590x913x345mm / 23.22x35.94x13.58"
Objektivbereich	■ Horizontal shift up to +/- 65% ■ Vertical shift up to +/- 100%
Standard-Eingänge	■ 1x 5-BNC (RGBHV, RGBS or RGBsB) ■ 1x composite video (BNC) ■ 1x S-video (4-pin mini DIN) ■ 1x DVI ■ 1x VGA (D15)
Stereo-Eingänge	Stereo input layer
Optionale Eingänge	■ SD/HD-SDI output
Kommunikations-Port	■ RS-232 (on D9) ■ IR or wired remote ■ 10/100 Mb/s Ethernet (on RJ45)
Video	■ PAL, SECAM and NTSC signals ■ Composite, S-video, component or RGB formats ■ All current HDTV standards (720i, 720p, 1080i, 1080p)
Daten	■ All computer graphics formats up to QXGA at 75Hz ■ Analog sources with a pixel clock of up to 270MHz ■ DVI sources with a pixel clock of up to 165MHz
Sicherheit	■ ETL60950 and EN60950 ■ CE compliant ■ CCC compliant
Stromversorgung	200 -240 VAC / 50-60Hz
Max. Stromverbrauch	2,800 Watt / 9,560 BTU
Spezielle Eigenschaften	■ Passive, active and Infitec stereo capabilities ■ Source and PiP operation through Windows OS ■ Keystone and linearity correction ■ Full geometry correction ■ Sealed, liquid-cooled engine ■ Desktop output including external source windows on DVI-D

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.