

DP-3000

为上限宽度为 30 米（98 英尺）的屏幕设计的 2K 数字影院投影机



技术规格		DP-3000
一般规格		
数字微镜器件	3 x 1.2 英寸 DC2K 黑暗金属设备	
对比度	2000:1	
自然分辨率	2048 x 1080	
机架	密封 DMD™ 与光学组装	
屏幕宽度	屏幕宽度（屏幕增益比 1:8）@ 14ftL *：30 米–100 英尺 屏幕宽度（屏幕增益比 1:3）@ 14ftL *：25 米–83 英尺 (*) = +/-10 单元间可能不同	
固定	通用基座（选配）	
环境温度	更高 35°C / 95°F	
灯泡	1.5kW -7kW 氙灯尺寸 灯泡能耗： 1.5kW -7kW	
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 单双链路可选	
主镜头	1.6 -2.35 1.8 -2.8	
投影机诊断	通过 PC 触摸屏 通过 Communicator 控制软件 通过 SNMP 代理	
电力要求	3 x 400V + N 或 3 x 220V 30,000 BTU/小时（6.5kW 灯泡）	
尺寸	投影机头： 640（高）x 730（宽）x 1170（深）毫米 24.2（高）x 28.7（宽）x 46.1（深）英寸 电源箱： 450（高）x 329.5（宽）x 473.7（深）毫米 17.7（高）x 13.0（宽）x 18.6（深）英寸	
净重	投影机：125 公斤（275 磅） 电源箱：30 公斤（66 磅）	
选项	CLO—恒光输出 变形镜头适合（1.25 x） ACS-2048 SNMP 代理 电动/记忆镜头聚焦、变焦和移动	
订购信息	R9004480	