

Helix™ G75

柔性 LED 幕式显示屏

IP66
WATERPROOF



技术规格

HELIX™ G75

一般规格

像素间距	75 毫米
颜色	48 位色/像素
打包	外壳/黑线
天气等级	IP66
每砖像素	4x32
更大功耗	50 瓦
电源电压	24 VDC
亮度	444 尼特
尺寸	宽: 300 毫米 (11.8 英寸) 高: 2400 毫米 (94.5 英寸) 厚: 14 毫米 (0.6 英寸)
面积	0.72 平方米 / G75 格 宽度可无限延伸, 高度可延伸到 8
视角	120°x 120° (50% 亮度)
像素配置	RGB 3 合 1 LED
符合	ETL/FCC/CE/RoHS (未决)
寿命	>100000 小时, 亮度为 50%

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。