

ワイヤレス ラグド リモート



使いやすさ

- リモートコントロール操作モードで、6000、SLM、ELM の各シリーズのプロジェクターを制御可能。ショーの間はスクリーン上のユーザーメニューが開いていなくても、オフスクリーンでの読み上げにより、ユーザーに必要な情報が提供されます。ワイヤレスラグドリモートをELMまたはSLMのランプハウスに接続すれば、ランプ読み取りモードで、特定のランプパラメータをすべて表示できます。
- あらゆる使用状況を考慮した極めて堅固な設計で、19 インチの機器ラックにも取り付けることができます。トラスに登るときに便利な肩掛けストラップも付属しています。
- 便利な携帯用ケースには以下のアイテムが入っています。 - ラグドリモート - 充電器 - 電源プラグ（英／米／豪向け備品） - SUBD9オス／メスアダプター - ランプ通信ケーブル - 肩掛けストラップ - マニュアル

技術仕様

ワイヤレス ラグド リモート

一般仕様	
ディスプレイ	フルバックライト4行液晶ディスプレイ
キーボード	フルバックライト式キー x 27 プログラムファンクションキー x 5
接続	無線周波数トランシーバ 2ウェイハードワイヤ接続リモートXLRポート スペアランプを管理用のランプモジュール情報ポート RS 232/422ポート RS 422T -RS 422NT -RS232の切替え
通信(baud)	57600 bpsでXLR固定 RS 232／RS 422 (9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps)
通信範囲	無線で100m (330ft) まで
アドレス	0 -255 の任意番号
電源	ニッカド単三充電可能電池（内蔵）または標準電池 × 6 15 -30 V DCアダプター 充電モード2種類：外付け充電器またはプロジェクターのXLRポート経由 省電力モードでは、10分間操作のない場合に自動スイッチオフ
適用温度範囲	-15 -70 °C (5F -158 F)
重量	リモコン：1,3 kg (2,8 lbs) レシーバ：0,3 kg (0,6 lbs)

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。