

NGP-001

适用于网络广播监控系统的显示控制器

高端图形控制单元

- 在两个屏幕上显示多达 64 个视频图像
- 可以将全部图像比例更高调节至全输出分辨率，更高至 WUXGA（1920x1200 像素）
- 具有无限画中画功能
- 支持全部 SDI 和 HD-SDI 视频通道的嵌入式音频显示
- 整合可视化警告报警，显示计算机数据，时钟，
- 动态图标，计数器，源识别

全面集成并且灵活的解决方案

- 通过巴可公司的广播监控套件软件，
- 确保全面控制显示源的每个视窗位置，尺寸和内容，配置，存储，检索和切换布局
- 以 4:3 和 16:9 的宽高比连接至当前可用的任何显示设备，例如 CRT 监视器，平面屏幕，
- 背投模块，等离子显示器等
- 通过整个控制服务器内的 SNMP Trap
- 与网络管理系统通讯和交换信息

技术规格

NGP-001

一般规格

机架	<ul style="list-style-type: none">工业 4U 机架安装式 PC 机箱冗余热交换电源
主板	<ul style="list-style-type: none">基于主板的 PCI-Express Intel® Core™ 2 Duo 2.13 GHz
JPEG-2000 解码	<ul style="list-style-type: none">PCI-Express JPEG-2000 解码器板
显示卡	<ul style="list-style-type: none">高性能标准显卡 (nVidia Quadro 4600)
尺寸	<ul style="list-style-type: none">19" 工业机箱, 框架单元高度: 4U机箱宽度: 440 mm 17.32 英寸宽 (含固定物): 482 mm 18.98 英寸机箱厚度: 566 mm 22.28 英寸厚度 (含手柄): 615 mm 24.21 英寸高: 177 mm 6.97 英寸高度 (含橡胶支脚): 183 mm 7.20 英寸
净重	<ul style="list-style-type: none">标准, 无卡 (大约) 18.0 kg 39.7 磅冗余 PSU, 无卡 (大约) 20.5 kg 45.2 磅
电源	<ul style="list-style-type: none">电源 100-240V, 50/60Hz功耗冗余 2x 650W
操作环境	<ul style="list-style-type: none">更大湿度为 80% 时 0-40°C 32 - 104°F (非冷凝)

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。