

# PHWU-81B

7,500 ANSI ルーメン、WUXGA、シングルチップ DLP プロジェクター



8K

LUMENS

1

CHIP

DLP

- すばらしい画質
- 大画面プロジェクション  
向けに設計
- ClickShare と  
HDBaseT の統合を可能

この製品は、代理店を通して、中国のみでお買い上げいただけます。

会議室や役員室で使用する中型および大型スクリーン用のプロジェクターとして開発された、7,500 ANSI ルーメン WUXGA を誇る本プロジェクターは、業務用に打ってつけといえます。

## このプロジェクターの優れた点

- スタイリッシュなデザイン、オフィスのインテリアとしても見事に調和
- 高品質画像、卓越したコントラストとディテール・レベルを発揮
- ボタンやケーブルがない、シンプルな操作を実現し、すっきりとした空間を演出
- 信頼性の高い DLP 技術、究極の安心を実現
- アップグレードが簡単、将来の接続性アドオンを確保
- 所有コストが低い、DLP 技術の採用および光学系の密閉により実現
- プリセット式画像モードにより、柔軟性の高いカラー管理を発揮
- 直観的な操作が可能なコントロール・メニュー、指先で使用頻度の高いメニューを操作
- ユーザーフレンドリーなリモコン、ワンボタン操作式

**BARCO**

ClickShare Insideオプションの接続性モジュール統合をサポートしている Barco Corporate AV プロジェクターは、将来を見越した設計になっており、追加されている機能を利用して簡単にアップグレードできます。Barco の無線プレゼンテーション用システム ClickShare を基本としている「ClickShare Inside」オプションは、プロジェクターのフードの下に違和感なく統合可能であり、ユーザーは発表内容を無線で画面上で共有することができることから、真のコラボレーションが実現します。

#### ClickShare Inside

オプションの接続性モジュール統合をサポートしている Barco Corporate AV プロジェクターは、将来を見越した設計になっており、追加されている機能を利用して簡単にアップグレードできます。Barco の無線プレゼンテーション用システム ClickShare を基本としている「ClickShare Inside」オプションは、プロジェクターのフードの下に違和感なく統合可能であり、ユーザーは発表内容を無線で画面上で共有することができることから、真のコラボレーションが実現します。

技術仕様		PHWU-81B
一般仕様		
プロジェクタータイプ	WUXGA シングルチップ DLP プロジェクター	
使用技術	0.67 インチ DMD	
カラーホイール	4S 標準 (RGBW)	
解像度	1,920 x 1,200 WUXGA	
輝度	7,500 ANSI ルーメン / 5,450 ANSI ルーメン (エコモード) (ISO 21118 準拠)	
コントラスト比	2,800:1	
アスペクト比	16:10	
ScenergiX	あり	
レンズタイプ	H レンズ	
レンズ	1.7-2.3:1; 0.8-1.0:1; 1.3-1.8:1; 2.2-2.7:1; 2.8-4.5:1; 4.5-8.7:1	
光学レンズシフト	垂直: -0% から +134%; 水平: -19% から +19%	
色補正	あり	
ランプ	2 x 350W AC ランプ	
ランプの寿命	最大 2,000 時間 (フル・パワー) / 最大 4,000 時間 (エコ・モード)	
シールドエンジン	あり	
光学ダウザー	あり	
高度なピクチャー・イン・ピクチャー	スプリット	
方向	テーブル・天井	
WARP	あり	
統合ウェブ・サーバー	あり	
キーストーン補正	あり	
入力	5 BNC (RGBHV、コンポーネント)、S ビデオ、D-SUB 15 ピン、HDMI、DVI-D (HDCP)、SDI	
入力解像度	WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz 以下	
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット	
制御	IR, RS232, RJ45	
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続	
電源要件	100-240V/50-60Hz	
最大消費電力	910W / 690W (エコ・モード) / 0.3W (スタンバイ)	
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	44 dBA (ブライト・モード) / 39 dBA (エコ・モード)	
動作周囲温度	5-40°C / 41°-104°F	
動作湿度	30-90%	
寸法 幅×長さ×高さ	510 x 660 x 263 mm	
重量	21kg	
発送寸法 (WxLxH)	650 x 840 x 415 mm	
工場からの輸送重量	26.5 kg	
証明書	CB 試験証明書、US emc、US 安全性、CE emc および安全性、CCC emc および安全性	
保証	標準3年間保証(内容は、地域ごとに異なります。詳細はお近くの販売店や代理店にお問い合わせください)	

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。