

PHXG-91B

Proyector DLP de un chip, XGA, 8.500 lúmenes ANSI



9K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- Una calidad de imagen incomparable
- Diseño para proyección en pantalla grande
- Permite la integración de ClickShare y HDBaseT

Este producto solo está disponible en China y a través de distribuidores oficiales.

El proyector de 8.500 lúmenes ANSI con resolución XGA es perfecto para proyecciones profesionales en pantalla grande y encaja con el estilo de su sala de juntas y reuniones.

Qué le convencerá de este proyector

- Diseño elegante que encaja perfectamente con el interior de la oficina
- Imágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contraste
- Sin botones ni cables para un funcionamiento sencillo y un espacio más ordenado
- Tecnología DLP fiable y olvídense de los problemas
- Fáciles actualizaciones con complementos de conectividad de nueva aparición
- Bajo coste de propiedad gracias a la tecnología DLP y a la lente sellada
- Modos de imágenes predefinidas que permiten una gestión flexible del color
- Menú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesibles
- Mando a distancia sencillo con solo un botón

ClickShare InsideAl permitir la integración de módulos de conectividad opcionales, los proyectores Barco Corporate AV están preparados para responder a cualquier requisito futuro y se pueden actualizar con funcionalidad extra. Basada en el sistema de presentación inalámbrico ClickShare de Barco, la opción 'ClickShare Inside' se puede integrar perfectamente dentro del proyector para que los usuarios puedan compartir el contenido en la pantalla de forma inalámbrica, para una verdadera colaboración.

ClickShare Inside

Al permitir la integración de módulos de conectividad opcionales, los proyectores Barco Corporate AV están preparados para responder a cualquier requisito futuro y se pueden actualizar con funcionalidad extra. Basada en el sistema de presentación inalámbrico ClickShare de Barco, la opción 'ClickShare Inside' se puede integrar perfectamente dentro del proyector para que los usuarios puedan compartir el contenido en la pantalla de forma inalámbrica, para una verdadera colaboración.

Especificaciones del producto

PHXG-91B

Especificaciones generales	
Tipo de proyector	Proyector DLP de un chip, XGA
tecnología	DMD 0,70"
Rueda de color	4S estándar (RGBW)
resolución	1.024 x 768 XGA
brillo	8.500 lúmenes ANSI / 6.200 lúmenes ANSI (modo ahorro) (compatible con ISO 21118)
relación de contraste	2.800:1
Relación de aspecto	4:3
ScenergiX	Si
Tipo de lente	Lente H
lentes	1,7-2,3:1; 0,8-1,0:1; 1,3-1,8:1; 2,2-2,9:1; 2,9-4,7:1; 4,7-9,0:1
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: -0% a +118% / horizontal: -20% a +20%
Corrección del color	Si
Lámparas	2 x lámpara 350 W AC
Vida útil de la lámpara	Hasta 2.000 horas (modo de alimentación total) / Hasta 4.000 horas (modo ahorro)
núcleo DLP? estanco	Si
Obturador óptico	Si
Mejora de la imagen dentro de la imagen	PIP
Orientación	mesa -techo
WARP	Si
Servidor web integrado	Si
Corrección Keystone	Si
entradas	5 BNC (RGBHV, componente), S-VIDEO, D-SUB 15 pines, HDMI, DVI-D (HDCP)
Resoluciones de entrada	hasta 60 Hz WUXGA (1.920 x 1.200)
Herramientas de software	Conjunto de herramientas del proyector
Control	IR, RS232, RJ45
conexión de red	10/100 base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo máx.	910 W / 690 W (modo ahorro) / 0,3 W (espera)
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	44 dBA (modo brillo) / 39 dBA (modo ahorro)
Temperatura ambiente de funcionamiento	5-40 °C / 41-104 °F
Humedad operativa	30-90%
dimensiones (ancho x largo x alto)	510 x 660 x 263 mm
peso	21 kg
Dimensiones de embalaje (An. x L. x AL.)	650 x 840 x 415 mm
Peso del envío desde fábrica	26,5 kg
Certificaciones	Certificación de prueba CB, EMC y seguridad en EE.UU., EMC y seguridad en CE, EMC y seguridad en China
Garantía	Garantía estándar de 3 años (consulte a su representante de ventas local los detalles de su región)

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

