

クリックシェアハブプロ

ハイブリッド会議を強化するプレミアムモジュラービデオ会議室システム



- ワイヤレスプレゼンテーション: USB-C DisplayPortを搭載した、2つの次世代 ClickShare Buttonによる 4Kコンテンツ共有™
- デュアルディスプレイサポート
- 100%安全、暗号化、クラウド管理
- Barco EcoラベルA+を取得した持続可能な製品

ClickShare Hub Proは、強化されたハイブリッド会議を実現するプレミアム モジュラー ワイヤレス ビデオ会議システムです。次世代の ClickShare Button 2個 (Wi-Fi 6EおよびUSB-C DisplayPort™搭載) により、会議参加者は安全な4Kワイヤレス コンテンツ共有を楽しめます。デュアルディスプレイのサポートにより、視覚的に優れた魅力的な会議を保証します。

ITマネージャーとインテグレーター向けに、ClickShare Hub Proは、あらゆるタイプの部屋、エンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンスに対応したカスタマイズ可能なソリューションを提供します。

2025年末に利用可能になる予定です。

技術仕様

クリックシェアハブプロ

一般仕様

オペレーティングシステム	Windows 10以降、 macOS 14 (Sonoma) および15 (Sequoia)
システム要件	Microsoft TeamsやZoomとスムーズに連動 最低要件：Intel i3 デュアルコアプロセッサーまたはAMD Ryzen 7 /8GB RAM / OS：Windows 10最新ビルドまたはMac OS Mojave最新ビルド 推奨：Intel i5 4コアプロセッサーまたはAMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS：Windows 11最新ビルドまたはMac OS最新ビルド
ビデオ出力	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
ビデオ入力	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
オーディオ出力	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShareボタン	2
ClickShare アプリ	Desktop
ネイティブプロトコル	Airplay、Google Cast、Miracast *
画面に同時に表示できるソースの最大数	2*
ノイズレベル	最大25 dBA @ 30°C
有線認証	802.1x、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP *
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beおよびIEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離は30m（100フィート）です。周波数帯域は2.4GHz、5GHz、6 GHz（DFS）です。
周波数帯域	2.4GHz、5GHz、6GHz DBS/HBS（一部の国ではDFSチャンネルがサポートされています）
接続	背面: 1x イーサネットLAN 1Gbit 1x USB-C電源供給 3.1 EPR シンク 2x HDMI出力 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 デバイス + USB-C DisplayPort™ 出力 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 出力 前面: 1x USB-C 2.0/3.0
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管時: 相対湿度0～90%、結露なし 動作時: 相対湿度0～85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントンロック
証明書	FCC/CE
タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性	はい *
ワイヤレスコンファレンシング	はい、アプリまたはボタン経由*
ローカルビュー	高品質 *
ネットワーク接続	LAN
管理と報告	○
保証	標準3年間保証
*	後の段階で

ClickShareベースユニットの寸法

寸法（高さx幅x奥行き）	37 * 180 * 180 (mm)
消費電力	動作時: 160W (最大) スタンバイ時:
電源	外付けUSB-C充電器100W（PD3.0 SPR） 、180W（PD3.1 EPR）
重量	720グラム

生成日:30 Jul 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

