

ClickShare Hub Pro

ハイブリッド会議を強化するプレミアムモジュラービデオ会議室システム



- ワイヤレスプレゼンテーション: USB-C DisplayPortを搭載した、2つの次世代 ClickShare Buttonによる 4Kコンテンツ共有™
- デュアルディスプレイサポート
- 設計段階からセキュリティを確保し、クラウドで管理
- Barco EcoラベルA+を取得した持続可能な製品

ClickShare Hub Proは、強化されたハイブリッド会議を実現するプレミアム モジュラー ワイヤレス ビデオ会議システムです。次世代の ClickShare ボタン2個 (Wi-Fi 6EおよびUSB-C DisplayPort™ 搭載) を搭載し、会議参加者は安全な4Kワイヤレス コンテンツ共有を楽しめます。デュアルディスプレイのサポートにより、視覚的に優れた魅力的な会議を保証します。

ITマネージャーとインテグレーター向けに、ClickShare Hub Proは、あらゆる部屋タイプ、エンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンスに対応したカスタマイズ可能なソリューションを提供します。

2025年末に利用可能になる予定です。

技術仕様

CLICKSHARE HUB PRO

一般仕様	
オペレーティングシステム	Windows 10以降、macOS 14 (Sonoma) および15 (Sequoia)
システム要件	Minimum: Intel Core i3 or AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 or Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recommended: Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 latest build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS latest build
ビデオ出力	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (コントロールパネル): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
ビデオ入力	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
オーディオ出力	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
ClickShareボタン	2
ClickShare アプリ	デスクトップ
ネイティブプロトコル	Airplay、Google Cast、Miracast *
画面に同時に表示できるソースの最大数	2*
ノイズレベル	最大25 dBA @ 30°C
有線認証	802.1x、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP *
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beおよびIEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30m (100ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
周波数帯域	2.4GHz、5GHz、6GHz DBS/HBS (一部の国ではDFSチャネルがサポートされています)
接続	背面: 1x イーサネットLAN 1Gbit 1x USB-C電源供給 3.1 EPR シンク 2x HDMI出力 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 デバイス + USB-C DisplayPort™ 出力 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 出力 前面: 1x USB-C 2.0/3.0
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管時: 相対湿度0〜90%、結露なし 動作時: 相対湿度0〜85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントントロック
証明書	FCC/CE
タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性	はい *
ワイヤレスコンファレンシング	はい、アプリまたはボタン経由*
ローカルビュー	高品質 *
ネットワーク接続	LAN
管理と報告	○
保証	標準3年間保証
*	後の段階で
寸法 (高さx幅x奥行き)	37 * 180 * 180 (mm)
消費電力	動作時: 160W (最大) スタンバイ時:
電源	外付けUSB-C充電器100W (PD3.0 SPR) 、180W (PD3.1 EPR)
重量	720グラム

生成日:18 Aug 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

