

# ClickShare CX-50 2ª geração

Solução de conferência de alta qualidade para salas de alto impacto



- **Tela dupla: pessoas e conteúdo lado a lado em dois monitores**
- **Alternar sem esforço entre o modo UC e a experiência BYOM**
- **Roomdock com fio para compartilhamento de conteúdo 4K e conectividade alternativa**
- **Neutro em carbono**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado na nuvem**

ClickShare CX-50 de 2ª geração traz conferência sem fio flexível em espaços de reunião de alto impacto e salas de diretoria. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

**Especificações técnicas****CLICKSHARE CX-50 2ª GERAÇÃO**

<b>Dimensões da unidade base ClickShare</b>	
Dimensões (AxLxP)	39mm x 200mm x 202mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 74,5 W (máx.) Em espera: 0,27 W -Em espera em rede: 3,7 W
Peso	985 g
<b>Especificações gerais</b>	
Sistema operacional	Windows 10 ou macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v11 ou superior (Aplicativo ClickShare) iOS 14 ou superior (Aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Tendo em vista uma experiência tranquila no Microsoft Teams ou no Zoom. Mínimo: processador Intel i3 dual-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mojave última versão Recomendado: processador Intel i5 4-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mac OS última versão
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) a 60 Hz. HDMI 1.4b  4K UHD (3840*2160) a 60 Hz. Modo USB-C DP ALT (verso)
Entradas de vídeo	4k UHD (3840*2160) a 30Hz. USB-C Modo DP ALT (lado frontal)
Saída de áudio	USB, conector, HDMI
Conexões	Lado frontal: 1 USB Tipo C 3.1 Lado traseiro: 1 USB Tipo C 3.1, 2 USB Tipo A 3.1, 1 LAN Ethernet 2,5 Gbit, saída de linha analógica de áudio no soquete (3,5 mm)
Buttons do ClickShare	2
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Número máximo de conexões simultâneas (com Buttons e/ou App): mínimo 32
<b>Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 32 aplicativo)</b>	
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2,4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Suporte para tela sensível a toque: sim Interatividade: sim
Conferência sem fio	por meio do App ou do Button
Vista local	Alta qualidade
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi (duplo)
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare

Gerada em: 14 May 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.