

ClickShare CX-50 2ª geração

Solução de conferência de alta qualidade para salas de alto impacto



- **Tela dupla: pessoas e conteúdo lado a lado em dois monitores**
- **Alternar sem esforço entre o modo UC e a experiência BYOM**
- **Roomdock com fio para compartilhamento de conteúdo 4K e conectividade alternativa**
- **Produto neutro em carbono**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado em nuvem**

ClickShare CX-50 de 2ª geração traz conferência sem fio flexível em espaços de reunião de alto impacto e salas de diretoria. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

Especificações técnicas

CLICKSHARE CX-50 2ª GERAÇÃO

Especificações Gerais

Sistema operacional	Windows 10 or higher macOS 11 (BigSur) and higher Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
Requisitos de sistema	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build
Saídas de vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b
Entradas de vídeo	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	USB, SPDIF, jack, HDMI
Buttons do ClickShare	2
Aplicativo do ClickShare	Desktop & Mobile
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 2 aplicativo)	
Nível de ruído	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (back); 2x USB-A 2.0 (back); 1x USB -A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Faixa de temperatura	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Umidade	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Sistema anti-roubo	Kensington lock
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Yes
Conferência sem fio	via App or Button
Vista local	High quality
Conexão de rede	LAN & WiFi (dual)
Gestão e relatórios	Yes
Garantia	1 year standard. 5 years coverage upon registering via SmartCare
Dimensões da unidade base do ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	39mm x 200mm x 202mm
Consumo de energia	Operational: 50W (max) Standby:
Fonte de alimentação	Standard 110/220 V AC plug
Peso	900 gr

Gerada em: 03 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.