

OSRAM 3000W XBO DHP L OFR



Especificações técnicas**OSRAM 3000W XBO DHP L OFR****Especificações gerais**

Fornecedor	OSRAM
Números do pedido do fornecedor	XBO 3000 W/DHP L OFR
Horas de garantia	1.700 horas

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO