

# SLM R9+ 表演者

紧凑的 SXGA+分辨率和 9000 Ansi 流明光输出。



## 技术规格

## SLM R9+ 表演者

一般规格	
光输出	9000 ANSI 流明 9500 中心流明
分辨率	1400 x 1050 (本地)
亮度均匀性	> 90% 全部屏幕
对比度	1600 : 1 (全域)  高对比度模式: 2000 : 1
显示器	3 片 DLP SXGA+ (1400 x 1050 像素分辨率 (屏幕高宽比 4:3) )。
特性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 画中画</li><li>■ 无缝特效切换</li><li>■ 标配遮光闸</li><li>■ 吊装点</li><li>■ 手提把手</li><li>■ 高对比度模式</li><li>■ P7 颜色处理</li></ul>
画中画	同时 2 路信号源
输入	固定输入 <ul style="list-style-type: none"><li>■ 2x 可配置 5-线 (BNC; 包括 2 个视频解码器)</li><li>■ 2x DVI (数字视频接口)</li></ul> 模块输入 标配: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1x SDI (+ 环通)</li></ul> 选配: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1x HDSDI (+ 环通)</li></ul>
输出	全部屏幕生成图像 DVI 输出 (1400 x 1050)
通信	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1x RS-232C 入 (D-9 连接器)</li><li>■ 1x RS-232C 出 (D-9 连接器)</li><li>■ 1x RS-232C 入 (XLR 连接器)</li><li>■ 1x 2 路专有协议至可靠遥控 (5 针 XLR 连接器)</li><li>■ 1x 专有协议 (RJ45 连接器)</li><li>■ 线控迷你插孔</li></ul>
兼容性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 目前全部视频源 (PAL、SECAM、NTSC) ; 复合、S-VHS、分量或 RGB 格式</li><li>■ 目前全部高清电视和增清电视提案标准 (1080i, 720p)</li><li>■ 全部计算机图形格式, 从 VGA、SVGA、XGA、SXGA、全部 HD 到 UXGA</li><li>■ 绝大多数 Macintosh 计算机</li><li>■ 电子工作站, 在 75 Hz 分辨率高达 1600 x 1200 像素</li><li>■ 绝大多数计算机信号源, 像素时钟高达 200 MHz</li><li>■ DVI 源, 高达 SXGA+</li></ul>
输入源兼容性	更大输入: 高达 1920 x 1080 和 1600 x 1200
屏幕尺寸	建议 1-8 米 / 3-26 英尺
扫描频率	像素时钟 >162Mhz (UXGA 60hz)
网络连接	可选 (10 base-T)
机载显示器服务器	提供可选 DIMM PC 通过 Web 服务器以太网遥控投影机
环境温度	更大 35°C (95°F)
灯泡	1.75 kW 氙  通用光源保证: 1000 小时

## 技术规格

## SLM R9+ 表演者

镜头	镜头	订购代号
	TLD (HB) 0.8	R9842040
	TLD (HB) 1.2	R9840770
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	R9842060
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	R9842080
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	R9842100
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	R9842120
镜头移动	纵向: -10% 到 +110% 横向: -50% 到 +50% (每类镜头略有差异)	
镜头编码器	变焦与聚焦 (TLD 镜头)	
投射比例	镜头	投射比
	TLD (HB) 0.8	0.75
	TLD (HB) 1.2	1.1
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	1.45 - 1.85
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	1.85 - 2.55
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	2.55 - 4.55
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	4.55 - 7.3
ScenergiX	标准横纵向电子边缘融合	
封装DLP™内核	标准横纵向电子边缘融合	
灰尘过滤器	在 6 件装和 24 件装中有高质量的密集微滤片作为备用包	
噪音级别	61 dBA (在 40°C)	
电源电压	200-240 伏	
功率消耗	2250 瓦	
功率消耗	更大 6830 BTU/小时	
电源	190V -255V (50Hz -60Hz)	
净重	56 公斤 (124 磅)	
尺寸	宽 x 长 x 高 585 x 876 x 429 毫米 (23.0 x 34.5 x 19.9 英寸)	
安全级别	符合 UL1950 和 EN60950	
电磁干扰	符合 FCC 规则与规范第 15 部分 A 类和 CE EN55022 A 类	
订购信息	投影机: R9010320 备用灯: R9841810 6-件装滤尘器: R8454096K 24-件装滤尘器: R84540924K	

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。