

ST-150B

15" Smart Terminal for the patient bedside



- Progettato per l'infotainment del paziente accanto al letto
- 15", linee curve e bordi arrotondati
- Design senza ventola, silenzioso e di grado medicale

Lo standard per l'intrattenimento e la comunicazione al letto del paziente

Lo Smart Terminal da 15" di Barco presenta linee curve e bordi arrotondati per un design moderno. Questo permette di pulire e disinfettare facilmente il terminale, aiutando a bloccare la diffusione delle infezioni.

Grazie a un'ampia gamma di accessori, il display ST-150B è una soluzione economica per l'intrattenimento del paziente e l'accesso clinico.

Quali sono i motivi che spingono a scegliere gli Smart Terminal di Barco?

- Gli Smart Terminal sono estremamente affidabili, con un tasso di errore inferiore allo 0,3%
- Hardware, software e accessori sono pensati per lavorare insieme e garantire un'integrazione del 100%
- Gli Smart Terminal sono disponibili con schermi di dimensioni comprese da 15" a 18,5"
- Barco è leader per la cura interattiva dei pazienti con oltre 100.000 Smart Terminal utilizzati in tutto il mondo.

Lo Smart Terminal da 15" di Barco dispone di:

- Piattaforma PC a tensione ultra-bassa incorporata modulare
- Design senza ventola e non rumoroso
- Connettività wireless

- TFT avanzato/Interfacce utente touch-screen
- Design impermeabile e antipolvere
- Indicatori di avvertenza a LED
- Materiali alloggiamento antibatterici e ignifughi ritardanti avanzati
- Gamma di opzioni come lettori di schede, microfoni, etc.

Specifiche tecniche**ST-150B****Specifiche generali**

Display	XGA da 15" (1024 x 768)
Retroilluminazione	LED
CPU	Intel Atom Cedar Trail D2550 -1,86 GHz
Chipset di sistema	Intel NM10
BIOS	AMI 16M-bit SPI UEFI BIOS
Capacità di archiviazione	HDD opzionale: 320 GB o SSD opzionale: 8, 16 o 32 GB
Memoria di sistema	DDR3 1066 2 GB Opzionale: 4 GB
Sistema operativo	Linux Windows® 7 Embedded
Connettività	LAN (x1) USB 2.0 (x4) Jack cuffie (x2) Jack microfono (x1) Connettore ricevitore Uscita DVI-I GPIO programmabile
Interfaccia utente	Touch-screen resistivo a 5 fili Tastiera su schermo Tastiera a membrana Interruttore di accensione/spengimento Spie di avvertenza chiamata a LED
Webcam	Integrato, con otturatore privacy HD720P
Audio	2 altoparlanti integrali da 2 W off Microfono interno Toni avvertenza/squillo
Valutazioni di ambiente medico	Rivestimento antibatterico Raffreddamento senza ventola
Certificazioni	EN60950/UL60601, FCC-Classe A, CE
Colore	Barco White
Dimensioni:	384 mm x 354 mm x 70 mm (senza ricevitore)
Peso	4,0 kg
Accessori	
Ricevitore analogico	Standard
Letture SCR e RFID combinato	Standard (integrato)
Secondo card reader	No
Scanner Barco	No
WiFi	Opzionale Mini PCe 802.11b/g/n Wireless Modulo LAN (interno)
Bluetooth	Opzionale Modulo USB Bluetooth (interno)
Gancio cuffie	Standard
Service calls	No
Modulo sintonizzatore TV USB	Opzionale: ATSC o DVB (nella wallbox)

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.