

G60-W7

7,000 流明、WUXGA、DLP 荧光粉激光投影机



- 出色的画质
- 优越的集成功能
- 有保障的服务和支持

G60 系列扩展了单片DLP产品，提供 6 台 7-10K 的优质投影机。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。

激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且与市场上大多数氙气灯投影机相比，维护费用也更低。得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上轻松完成投影机的安装和管理。

投影机有黑白两色，您可以选择适合您的具体环境的投影机。它们一致紧凑的尺寸、与其他巴可产品的良好兼容性，以及较大的镜头移位范围，均提高了投影机的灵活性。

技术规格

G60-W7

一般规格	
投影机类型	单片 DLP 激光投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA)
亮度	6,300 ANSI 流明 6,600 中心流明 7,000 ISO 流明
亮度均匀性	85%
对比度	1,200:1 静态对比度; 6,000:1 动态对比度; 100,000:1 极致黑
光源	激光磷粉
光源使用期限	多达 20000 小时
宽高比	16:10
安装角度	360° 任意角度安装
封装DLP™内核	有
色彩纠正	有
CLO	有
梯形纠正	有
图像处理	通过外接电脑软件调试几何变形和通道之间的融合拼接
3D	主动式 3D
镜片类型	G 镜头 -0.36:1 / / 0.37-0.4:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
光学镜片移动	垂直位移更高可达 100%，水平位移更高可达 30%，数值取决于具体镜头型号。电动变焦、聚焦垂直和水平位移
输入	2xHDMI1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA(D-Sub15pin) / RJ45 Ethernet / RS232 in
输入分辨率	1,920x1,200@60Hz
软件工具	Projector Toolset
控制	IR, RS232, RJ45, 3.5mm 有线遥控
网络连接	10/100 以太网连接, RJ45
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	520 W (额定), 600 W (上限)
待机功耗	小于 0.5 W
每小时BTU	1780 BTU/小时 (额定); 2050 BTU/小时 (上限)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	36 dB(A) -40 dB(A) (取决于使用的模式)
工作温度	5 -40°C (海平面)
操作湿度	10 -85% 相对湿度 (不结露)
存储温度	-10 -60°C
存储湿度	5 -90% 相对湿度 (不结露)
尺寸(宽x长x高)	484 x 529 x 195 毫米 / 19.06 x 20.83 x 7.68 英寸 (不含底部支撑)
净重	16.9kg (不含镜头)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE, FCCClassA, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
保修期	3年或者20,000小时 (以先到为准)

生成于: 11 Mar 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。