

# G100リギングフレーム

G100シリーズ用リギングフレーム



## G100シリーズ用リギングフレーム (\*)

(\*) G100リギングフレーム (R9802681) にUSTレンズ (R9802360) を組み合わせて使用する場合は、フレーム干渉影を防ぐため最小限のレンズシフトが必要です。レンズはセンター位置より上方向に8%以上、右方向に21%以上シフトする必要があります (100%=映像の高さまたは幅の半分)。フレームから取り外し可能なフロントバーも、取り外す必要があります。

USTレンズを使用してデュアルスタックのセットアップを構築する場合は、G100リギングフレームは使用しないことをお勧めします。

**技術仕様****G100リギングフレーム****一般仕様**

寸法	88.7 x 78.3 x 43.3cm / 34.9 x 30.8 x 17.1インチ
重量	25.4kg / 56lbs

**生成日:15 Mar 2023**技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。