

OLite 612 常設

<P>スモールピッチ、クリエイティブな表面実装型 LED タイル</P>



12mm
PIXEL PITCH

IP65
WATERPROOF



技術仕様

OLITE 612 常設

一般仕様		
ピクセルピッチ	12.4 mm	
輝度	6,000 NIT	
LED構成	スリー・イン・ワン SMD	
ピクセル濃度	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental)	
	1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)	
ピクセル濃度	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental)	
	1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)	
水平視野角		
110° (最低輝度 50%)		
垂直視野角		
+40、-50° (最低輝度 50%)		
コントラスト比		
1,150:1 (500 lux にて)		
輝度半減値		
50,000 時間を経過しても、輝度を 50% 維持		
消費電力		
800W/タイル (最大) -平均で 240W (レンタル)		
400W/タイル (最大) -平均で 120W (常設)		
オペレーション電圧		
200-240V / 50-60Hz		
タイル寸法	Width: 896mm (rental)	
	Height: 672mm (rental)	
	Depth: 246mm (rental)	
	Width: 448mm (fixed)	
	Height: 672mm (fixed)	
タイル寸法	Depth: 116mm (fixed)	
タイル寸法	Width: 896mm (rental)	
タイル寸法	Height: 672mm (rental)	
タイル寸法	Depth: 246mm (rental)	
タイル寸法	Width: 448mm (fixed)	
タイル寸法	Height: 672mm (fixed)	
タイル寸法	Depth: 116mm (fixed)	
重量/タイル		
58 kg (レンタル)		
17 kg (常設)		
IPレート		
IP65/65		
プロセッシング		
16 ビット/色		
カラー		
281 兆		
リフレッシュ・レート		
800Hz		
床置き		
最大 12タイル		
トラス設置		
最大 15 タイル		
インターフェース リンク		
DVI インターフェース (DVI 端子)		
最大リンク長		
4.5m (バルコ DVI ケーブル使用時)		
インターフェース		
DVI リンク x2		
最大 電源カスケード接続		
3タイル		
サービス性		
背面		
動作温度		
-20 -45°C		
保管温度		
-20 -60°C		
動作湿度		
10-99%		
保管湿度		
10-99%		
ソース互換性		
CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HDS DI (DX700: およびデュアル・リンク DVI、デュアル・リンク HDS DI)		
操作デジタイザー		
DX-700 (NNI 出力カード使用時)、D320、LED-PRO		
証明書		
UL、CE クラス A、TUV、FCC、クラス A		

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

