

ClickShare CSE-200+

Solution de collaboration sans fil pour un partage de contenu créatif, parfaite pour les déploiements en entreprise



- Jusqu'à deux utilisateurs à l'écran
- Partage de contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Commutation fluide entre les sources avec et sans fil
- Fonctions de sécurité avancées
- Annotation, tableau noir et assistance TouchBack sur un support 4K
- Gestion centralisée
- Fourni avec deux Buttons

La créativité stimule les entreprises. Permettre des réunions créatives, des séances de réflexion et des discussions contribue à améliorer la collaboration en équipe et les résultats. Avec la solution de collaboration sans fil ClickShare, offrez aux membres de votre entreprise la possibilité de générer des idées sans effort et de collaborer efficacement.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Partage enrichi

Le système CSE-200+ offre une expérience de collaboration interactive dans les salles de réunion de taille moyenne. Deux personnes peuvent partager du contenu simultanément. Il suffit de brancher un périphérique USB (le ClickShare Button) sur un PC ou un Mac et de cliquer sur le bouton pour afficher le contenu de l'ordinateur sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Assurez-vous que la dernière version du microcode est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau.

Pour promouvoir la créativité dans toute votre entreprise

Le CSE-200+ a été conçu pour des déploiements en entreprise. Doté d'une entrée HDMI pour l'équipement existant, d'une commutation facile entre les sources avec et sans fil, et de fonctionnalités de sécurité avancées, il offre une intégration complète au réseau, un large éventail de fonctionnalités d'interactivité, y compris l'annotation, le tableau noir et l'assistance TouchBack, sur un support 4K avec une gestion centralisée. Le CSE-200+ permet à deux

Le CSE-200+ a été conçu pour des déploiements en entreprise. Doté d'une entrée HDMI pour l'équipement existant, d'une commutation facile entre les sources avec et sans fil, et de fonctionnalités de sécurité avancées, il offre une intégration complète au réseau, un large éventail de fonctionnalités d'interactivité, y compris l'annotation, le tableau noir et l'assistance TouchBack, sur un support 4K avec une gestion centralisée. Le CSE-200+ permet à deux personnes de partager simultanément du contenu sur l'écran central. Il favorise ainsi l'échange d'idées et la productivité dans votre entreprise.

Le système CSE-200+ a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

Ajouter ClickShare CSE-200+ à l'installation fixe de votre salle de conférence (telle qu'une salle Microsoft Teams ou Zoom) améliore l'interactivité, la productivité et la collaboration dans vos réunions Microsoft Teams et Zoom. Au-delà des conférences, il met l'accent sur la véritable collaboration.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CSE-200+

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bits macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7, v8 et 8.1 (application ClickShare) iOS 11 et 12 (application ClickShare)
Sorties vidéo	1 HDMI 1.4b
Entrées vidéo	1 HDMI 1.4b
Résolution en sortie	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz
Résolutions en entrée	1920x1080 @30Hz
Audio	Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF
Prise en charge d'Airplay	Mise en miroir iOS (AirPlay) d'iOS 9.0 jusqu'à iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)
Compatible avec Google Cast	Android 8
Prise en charge Miracast	Windows 10
Défilement d'image	Jusqu'à 30 i/s*
Nombre de sources présentes simultanément	2
Nombre de connexions simultanées	16
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Partage de documents, navigateur et caméra pour les appareils Android et iOS via l'application ClickShare
Bureau étendu	Disponible (en fonction de votre système d'exploitation). Peut nécessiter un pack d'extension ClickShare.
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS prochainement pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type C 2.0 (arrière) ; 2 USB Type A 2.0 (arrière) ; 1 USB Type A 2.0 (avant) Sortie de ligne analogique sur prise mini-jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-40 °C
Plage de température	En service : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans, standard
*Remarque	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensions de la Base Unit ClickShare

Dimensions (H x l x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 50 W (max.) Veille :
Poids	900 g

Créé le : 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.