

# Obiettivi FLD (1,24 - 1,6 : 1) EN13 (ottimizzati per

1.34 - 1.74 : 1 (SX+) / 1,24 - 1,6 : 1 (WUXGA)



- WUXGA = 1,24 - 1,60 : 1 (F70 W, F90 W)
- 1080p = 1,24 - 1,60 : 1
- SXGA = 1,34 - 1,73 : 1
- 720p = 1,47 - 1,89 : 1
- XGA = 1,84 - 2,37 : 1

**Specifiche tecniche****OBIETTIVI FLD (1,24 - 1,6 : 1) EN13 (OTTIMIZZATI PER RISOLUZIONE WUXGA)****Specifiche generali**

Funzionamento F/#	F 2.1-2.22 Iris F# 2,1-6,5 automatizzato
Rapporto zoom	1.3 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	25,59-33,24 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 1,0 m – 15 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	2,6 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1080p/WUXGA 1.24-1.6:1</li><li>■ SXGA+ 1.34-1.74:1</li><li>■ 720p 1.46-1.9:1</li><li>■ XGA 1.83-2.37:1</li></ul>
Tolleranza per dimensioni immagine +/-5%	

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.