

Galaxy NW-7

3D stereo, network-centric, 7,000 lumens, WUXGA, three-chip DLP projector



기술 사양

GALAXY NW-7

일반 사양	
광 출력	7,000 lm
명암비율	최대 2,000:1
해상도	WUXGA(1920x1200px)
칩 유형	쓰리칩 방식 DLP
램프	1.5kW 제논 램프
램프 보증서	1,000 시간 보증
무게	70kg(154.2lbs)
크기(WxLxH)	590x913x345mm(23.22x35.94x13.58")
렌즈범위	수평 최대 -/+ 65% 수직 최대 -/+ 110%
표준 입력	1x 5-BNC(RGBHV, RGBS 또는 RGBsB) 컴포지트 비디오(BNC) 1개 S-Video(4핀 미니 DIN) 1개 두 개의 듀얼 링크 DVI 스테레오 동기 입력 3개(미니 DIN)
옵션형 입력	유휴 레이어 1개(옵션 참조)
통신 포트	RS232(D9) 10/100Mb/s 이더넷(RJ45)
비디오	PAL, SECAM, NTSC 비디오 신호(컴포지트, S-video, 컴포넌트 또는 RGB 형식) 모든 기존 HDTV 표준(720i, 720p, 1080i, 1080p), 컴포넌트 또는 RGB 형식
데이터	모든 컴퓨터 그래픽스 형식 최대 QXGA @ 120Hz 아날로그 소스(최대 270MHz의 화소 클럭) DVI 소스(최대 270MHz의 화소 클럭)
안전	ETL60950 및 EN60950 CE 준수 CCC 준수
AC 전원	200-240V
최대 소비 전력	2,800W / 9,560 BTU

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.