

SP-10

Sports Perimeter (SP) solution - optimized for Broadcast



Product specificaties

SP-10

General specifications	
Gekalibreerde helderheid	5500 NITs
Pixelpitch	20.36 mm (real) 10.18 mm (virtual)
Led-configuratie	2R, 1G, 1B
Virtuele verticale resolutie	88 lines
Led-dichtheid	9646 LEDs / m ²
Hor. kijkhoek	120° (50% brightness)
Vert. kijkhoek	+30° / -25° (50% brightness)
Levensduur	100.000h (typical use)
Contrastverhouding	1100:1
Verwerking	14 bit
Afmetingen	Width: 1.344 mm / tile Height: 905 mm / tile Depth: 200 mm / tile
Gewicht	84 kg / tile
Vermogen	Average: 360W / tile Peak input: 1.450W / tile
Robuustheid	IP 65
Temperatuurbereik	Operating: -20°C -40°C (-4° -104°F) Storage: -20°C -60°C (-4° -140°F)
Vochtigheid	Operating: 10 -95% Storage: 10 -95%
Broncompatibiliteit	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to UXGA
Certificeringen	CE, TUV, FCC Class A, ETL

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

