


ILite 10 MD

10mm, indoor, SMD, 1500 Nit, LED display solution



Especificaciones del producto

ILITE 10 MD

Especificaciones generales	
Profundidad de pixel	10 mm
brillo calibrado	1500 NIT (calibrated at 6500°K)
configuración LED	3-in-1 SMD
Densidad de pixeles	9.680/m² (900/ft²) 1.936/tile (44x44)
angulo de visión horizontal	145° + (min. 50% brightness)
angulo de visión vertical	145° + (min. 50% brightness)
relación de contraste	950:1
tiempo de vida	100.000h (typical use) 45.000h (full white -half brightness)
consumo de potencia	maximum: 400 W/Tile average: 100 W/Tile
peso	13 Kg (28,7 lbs)
procesado	+12 bit/color (Color) 8 bit/color (Greyscale)
colores	68,7 billion
tasa de refresco	400 Hz (PAL/NTSC minimum)
rango de temperatura	operating: 0 -40°C (32 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
humedad	operating: 35 -85% storage: 10 -90%
compatibilidad de la fuente	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to SXGA
Certificaciones	UL -CE -TUV Class A
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 448mm (17.6") Depth: 127mm (5")

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

