

RLM R6+ Performer

适合中型应用场合的高亮度（6000 流明）投影机。



RLM R6+ 除了具有可靠 RLM 投影机系列的全部优点，还具有 SXGA+ 分辨率，以超低噪音级而著称，尤其适合对噪音敏感并对亮度要求较高的环境。

RLM R6+ 配备密封引擎和长生命周期灯泡，是具有高可靠性、高亮度和低总拥有成本的投影解决方案。购买 SLM 系列的顾客也可重用 TLD HB 镜头，从而降低 RLM R6+ 的投资成本。

RLM R6+ 符合全部输入标准，是未来代表高质量图像性能的产品。

技术规格

RLM R6+ PERFORMER

一般规格

光输出	6000 ANSI 流明 6500 中心流明
分辨率	1400 x 1050 (本地)
亮度均匀性	> 90% 全部屏幕
对比度	1600:1 (全域)
显示器	3 片 DLP SXGA+ (1400 x 1050 像素分辨率 (屏幕高宽比 4:3))。
集中	更大容许融合漂移 0.5 像素。 仅按照横纵向中线检测。 四角不能有融合错误。 TLD 1.2 镜头同轴测量。
特性	<ul style="list-style-type: none">▪ AutoImage▪ 高级画中画▪ 无缝特效切换▪ 标配遮光罩▪ 高级数字变焦▪ 吊装点▪ 手提把手▪ 托架▪ P7 颜色处理
画中画	同时高达 4 路信号源 (2 路数据、1 路视频和 1 路 SDI)
输入	固定输入 <ul style="list-style-type: none">▪ 1x 可配置 5-线(BNC)▪ 1x 复合视频 (BNC)▪ 1x S-视频 (4-针迷你-DIN)▪ 1x 模拟 RGB (D15 连接器)▪ 1x SDI/HDS DI (+ 环通)▪ 1x DVI (数字视频接口)
输出	HDS DI/ SDI 环通输出
通信	<ul style="list-style-type: none">▪ 1x RS-232C 入 (D-9 连接器)▪ 1x RS-232C 出 (D-9 连接器)▪ 1x RS-232C 入 (XLR 连接器)▪ 线控迷你插孔
兼容性	<ul style="list-style-type: none">▪ 目前全部视频源 (PAL、SECAM、NTSC) , 复合、S-VHS、分量或 RGB 格式▪ 目前全部高清电视和增清电视提案标准 (1080i, 720p)▪ 全部计算机图形格式, 从 VGA、SVGA、XGA、SXGA、全 HD 到 UXGA▪ 绝大多数 Macintosh 计算机▪ 电子工作站, 在 75 Hz 分辨率高达 1600 x 1200 像素▪ 绝大多数计算机信号源, 像素时钟高达 200 MHz▪ DVI 源, 高达 SXGA+
输入源兼容性	1600 x 1200 (更大输入)
屏幕尺寸	建议 1-7 米 / 3-23 英尺
扫描频率	像素时钟 >162MHz (UXGA 60hz)
网络连接	可选 (10 base-T)
环境温度	更大 40°C (104°F)
灯泡	2 x 250 瓦水银 灯泡质保: 1000 小时
镜头	镜头 TLD (HB) 0.8 订购代号 R9842040 TLD (HB) 1.6 - 2.0 R9842060 TLD (HB) 2.0 - 2.8 R9842080 TLD (HB) 2.8 - 5.0 R9842100 TLD (HB) 5.0 - 8.0 R9842120
镜头移动	纵向: -10% 到 +110% 横向: -50% 到 +50% (每类镜头略有差异)
镜头编码器	变焦与聚焦 (TLD 镜头)
ScenergiX	标准横纵向电子边缘融合
封装DLP™内核	标准横纵向电子边缘融合

技术规格

RLM R6+ PERFORMER

灰尘过滤器	金属滤光片
噪音级别	42 dB(A) (在 40°C)
电源电压	92-240 V / 50-60 Hz
功率消耗	700 瓦
功率消耗	更大 2217 BTU/小时
电源	90V -255V (50 Hz -60Hz)
净重	投影机: 25 公斤 (56 磅) 托架: 5 公斤 (11 磅)
尺寸	宽 x 长 x 高 705 x 707,8 x 316,5 米 (27.8 x 27.9 x 12.5 英寸)
装运尺寸	宽: 56 厘米 高: 100 厘米 深: 100 厘米 地面空间: 1 平方米 体积: 0,56 立方米 总重: 65 公斤
安全级别	符合 UL1950 和 EN60950
电磁干扰	符合 FCC 规则与规范第 15 部分 A 类和 CE EN55022 A 类
订购信息	投影机身 (不包括镜头) : R9010270 备用双灯: R9852940

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。