

技術仕様**OVERVIEW DR120****一般仕様**

解像度	SXGA
DMDチップ	1280x1024 pixels
アスペクト比	4:3 / 5:4
ランプ	120W UHP lamp
電源	100-240 VAC, 2.5-1.0 A, 50-60Hz
電力	230 Watts
熱損失	< 750 BTU/h
輝度	800 ANSI Lumen
コントラスト	1000:1 (full white/full black)
カラー	Dynacolor™ allows the user to digitally set primary and secondary color coordinates Linked Dynacolor™ automatically adjust multi-channel display walls to a common color triangle
入力	<ul style="list-style-type: none">• 1 x input for RGB/RGSB/RGBS/RGBHV (5 x BNC)• 1 x VGA (D-15 connector)
寸法ストラクチャ	<ul style="list-style-type: none">• Width 535 mm / 21.1 in.• Height 296 mm / 11.7 in.• Depth with lens 354 mm / 13.9 in.• Depth 278 mm / 10.9 in.• Weight 20kg / 44.1lbs• Shipping weight (max.) 35kg / 77.2 lbs

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。