

# FLDレンズ (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (WUXGA解像度に最適)

1.34 - 1.74 : 1 (SX+) / 1.24 - 1.6 : 1 (WUXGA)



- WUXGA = 1.24 - 1.60 : 1 (F70 W、F90 W)
- 1080p = 1.24 - 1.60 : 1
- SXGA = 1.34 - 1.73 : 1
- 720p = 1.47 - 1.89 : 1
- XGA = 1.84 - 2.37 : 1

**技術仕様****FLDレンズ (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (WUXGA解像度に最適化)****一般仕様**

動作 F/#	F 2.1-2.22 電動アイリス F# 2.1-6.5
ズーム比	1.3 電動ズームおよびフォーカス
焦点距離	25.59 -33.24 mm
焦点範囲	標準:1.0m – 15m
カスタム焦点範囲	幅広い焦点レンジが可能です。詳細は、販売担当者までお問い合わせください
重量	2.6 kg
投射比	DMD チップ ▪ 1080p/WUXGA 1.24-1.6:1 ▪ SXGA+ 1.34-1.74:1 ▪ 720p 1.46-1.9:1 ▪ XGA 1.83-2.37:1  画像サイズ公差 +/-5%

**生成日:09 Jul 2024**

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。