


iCon H600

Network-centric, 1080p HD, 6,000 lumens LCD projector



Spécifications techniques

ICON H600

Spécifications générales

Luminosité	6000 ANSI lumens
Résolution	HD 1080 (1920x1080px)
Uniformité de la luminosité	> 95 % for the total screen
Taux de contraste	> 800:1 (full white/full black)
Affichage	3 x 1.65" polysilicon LCD panel with native HDTV resolution (1920 x 1080 pixels)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">AutolmageAdvanced picture-in-pictureStandard cable basketAdvanced digital zoomAdvanced Desktopintegration
Image dans l'image	Background desktop image + up to 4 sources simultaneously (data or video)
Entrées	Standard: <ul style="list-style-type: none">Layer 1: RGBHV or Component input; Composite video input; S-Video inputLayer 2: RGBHV or Component input; Composite video input; S-Video inputLayer 3: DVI input and D15 inputLayer 4: Available for optional inputs Optional: The following input boards can be placed on any of the 4 layers: <ul style="list-style-type: none">RGBHV or Component input; Composite video input; S-Video inputDVI input and D15 inputSDI and HDSDI input and loop trough
Sorties	DVI out (1920 x 1080 at 60 Hz) of full screen composed image (including window inserts)
Communication	<ul style="list-style-type: none">1x RS-232C (D-9 connector)mini-jack for wired remote control
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none">All current video sourcesAll current HDTV sourcesAll computer graphics sources with a pixel clock up to 275 Mhz (VGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, QXGA: 2048x1536)DVI up to UXGA and HDTV resolutionHD-SDI, SDI optionally available
Compatibilité avec les sources en entrée	2048 x 1536 @ 56Hz max input
Taille d'écran	From 1-6m / 3-20ft
Fréquences de balayage	Horizontal 15KHz -110 KHz Vertical 25 Hz -150 Hz
Connexion réseau	2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet
Serveur d'affichage intégré	<ul style="list-style-type: none">Provides native 1920 x 1080 resolutionPentium 4 2.6 Ghz, 1 Gigabyte DDR RAM, 40 Gigabyte harddisk (upgradeable)2 x PCMCIA slot for Wireless LAN cards, memory cards, extensions for inputs and outputs, Bluetooth2 USB connectors and PS2 connector2 x 10/100 Mb/s Ethernet RJ 45 connector1x RS-232C (D-9 connector)Included software:
Température ambiante	5°C up to 40°C
Lampe	2 x 300 Watt UHP lamp Lifetime: 1500 h/lamp
Lentilles	<ul style="list-style-type: none">Fixed lenses:<ul style="list-style-type: none">-OGD (0.85:1) R9840491-OFD (1.27:1) R9840400-OFD (2.5:1) R9840290-OFD (7.0:1) R9840410Zoom lenses:<ul style="list-style-type: none">-OHD (1.4 -2.0:1) R9849930-OHD (2.1 -3.0:1) R9849810-OFD (3.4 -4.5:1) R9840060-OFD (4.5 -6.0:1) R9840100
Décalage de la lentille	Vertical: -120% to +120% Horizontal: -50% to +50%
Filtres à poussières	Dense High Quality Microfilter (front side removeable)
Niveau sonore	< 39 dB
Tension secteur	90V-255V
Consommation électrique	Max. 900 Watt
Dissipation d'énergie	Max. 2900 BTU/hour
Alimentation CA	90V-255V (50 Hz -60Hz)
Poids	35 kg (77 lbs)
Dimensions	D x W x H, without cable basket: 679 x 567 x 282 mm (26.73 x 22.32 x 11.10 inch)
Réglementations en matière de sécurité	Compliant with UL1950 and EN60950
Interférence électromagnétique	Compliant with FCC rules & regulations, part 15 Class A, CE EN55022 Class A and CCC

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.