

# Systeme de salle ClickShare Hub Core + Sennheiser

Suite Microsoft Teams Room pour une collaboration améliorée dans les petites salles de réunion.



- **Présentation sans fil : partage de contenu 4K avec 1 ClickShare Button nouvelle génération et port DisplayPort™**
- **Construit sur la plateforme Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **Caméra 4K Ultra HD avec fonctionnalités d'IA avancées**
- **Audio de haute qualité avec 4 microphones et 2 haut-parleurs**

Le pack ClickShare Hub Core et Sennheiser TeamConnect Bar S est une solution certifiée Microsoft Teams Rooms pour les petites salles de réunion. Il offre une visioconférence sans fil simplifiée, le partage de contenu 4K, un son clair et une vidéo de haute qualité. Les participants bénéficient d'une excellente expérience de réunion, tandis que les responsables informatiques profitent de la sécurité, de la conformité et d'une intégration standardisée.

## Spécifications techniques

## SYSTÈME DE SALLE CLICKSHARE HUB CORE + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR S

### Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 ou version ultérieure macOS 14 (Sonoma) et 15 (Sequoia)
Configuration système requise	Configuration minimale : Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, Windows 10 20H2 ; Intel Core i5 ou Apple Silicon M1, 8 Go de RAM, macOS 11 Big Sur Configuration recommandée : Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7, 8 Go de RAM, Windows 11 dernière version ; Apple Silicon M3, 8 Go de RAM, macOS dernière version
Sorties vidéo	HDMI : UW5K WUHD (5120 x 2160) à 30 Hz HDMI 2.0 eDP (panneau de commande) : HD (1280 x 800) à 60 Hz DP 1.4
Entrées vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz HDMI 2.0
Sortie audio	USB-A 2.0/3.0, USB-C 2.0/3.0, HDMI 2.0
ClickShare Buttons	1 ClickShare Button de 5e génération
Application ClickShare	Ordinateur de bureau
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	1
Niveau de bruit	Maximum 25 dBA à 30 °C
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be et IEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30 m (100 pieds) entre ClickShare Button et ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz DFS/HBS (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	Arrière : 1 port Ethernet LAN 1 Gbit/s, 1 port USB-C Power Delivery 3.1 EPR (pour adaptateur secteur), 1 sortie HDMI 2.0, 1 port USB-A 2.0/3.0, 1 port USB-C 2.0/3.0, 1 sortie USB-C 2.0/3.0 + DisplayPort™, 1 sortie USB-C 2.0 + DisplayPort™. Avant : 1 port USB-C 2.0/3.0.
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F) Max. 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation.
Système antivol	Serrure Kensington
Certifications	FCC/CE
Connexion réseau	LAN
Gestion et création de rapports	Oui, XMS Cloud
Garantie	3 ans standard
Dimensions (HxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consommation électrique	Puissance opérationnelle : 140 W (max.)
Alimentation électrique	Chargeur externe USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Poids	720 g

### ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10 m / 6 mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (fixe/temporaire) Bien qu'une courbure minimale de 30 mm soit acceptable pendant la manipulation ou le routage, elle ne doit pas perdurer de façon permanente.
Temperature range	Fonctionnement : -10 °C à +60 °C (de +14 °F à +140 °F) Stockage : -20 °C à +70 °C (de -4 °F à +158 °F)
Humidity	Stockage/Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Flame rated	VW-1

### Power supply

AC Input	100-240 V ~ 50-60 Hz 1,4 A
DC Output	100 W maximum (20 V 5 A) / 45 W (15 V 3 A) / 36 W (12 V 3 A) / 27 W (9 V 3 A) / 15 W (5 V 3 A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Se conformer à la norme DOE de niveau VI
Altitude	5 000 mètres
DC cable length	1,5 m

### Power cord

Color	Noir
Length	0,5 m
Plug Type	UE / Etats-Unis / Royaume-Uni / Chine / Suisse / Inde / Afrique du Sud / Australie et Nouvelle-Zélande
Connector Type	IEC60320-C5

### Control Panel

Touchscreen	Ecran tactile capacitif projeté de 10,1 pouces avec revêtements anti-traces de doigts et antireflets, prenant en charge jusqu'à 4 points de contact pour une visibilité et une durabilité accrues
Resolution	1280*800 à 60 Hz
Brightness	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Haut/Bas/Gauche/Droite)
Human detection sensor	Détecte automatiquement les mouvements humains dans la pièce, dans un rayon de 2 mètres et un champ de vision de 90°, pour réveiller le système.
Connections	USB Type-C 2.0, mode alt. DisplayPort, PD3.0. Pour des performances optimales, nous recommandons l'utilisation du câble ClickShare USB-C AOC de 10 m inclus.
Anti-theft system	Serrure Kensington
Temperature range	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (de +32 °F à +104 °F) Stockage : -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F)
Humidity	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation.
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Alimentation par USB depuis l'unité de base connectée. Consommation en fonctionnement : 7,3 W (max.). Consommation en veille :
Weight	820 g

Crée le : 11 Mar 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**