

# ClickShare Bar Core

Barra de vídeo para conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo



- **Audio estéreo de gran calidad y nitidez\*.**
- **Cámara 4K avanzada con IA**
- **Instalación simplificada**
- **Inversión sólida: menos intervenciones, tiempo de inactividad minimizado, plataforma preparada para el futuro**
- **Producto neutro en carbono\*\***

ClickShare Bar Core es una barra de vídeo "todo en uno" neutra en carbono que permite realizar conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo en salas de reuniones pequeñas y medianas con cualquier plataforma de videoconferencia. Esta solución garantiza que los participantes en las reuniones se sientan escuchados y vistos gracias a sus capacidades audiovisuales de alta calidad, al tiempo que ofrece una instalación simplificada y un coste total de propiedad reducido.\* Los altavoces estéreo estarán disponibles a mediados de 2024.\*\*La etiqueta de neutralidad de carbono está prevista para finales del primer trimestre de 2024.

## Especificaciones del producto

## CLICKSHARE BAR CORE

### Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 y superior macOS 11 (Ventura) y superior Android v13 y superior (ClickShare App) iOS 16 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mac OS Ventura Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 11 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2)
Entradas de vídeo	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Modo de encuadre y composición grupal con hasta 4 personas
Salida de audio	2 altavoces estéreo y full dúplex de 10 W, impedancia de 8 ohmios
Audio pickup	6 micrófonos MEMS con formación de haz con eco y cancelación de ruido de fondo AI. Rango de captación de hasta 15 pies/4,5 metros
Botones de ClickShare	1
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
nivel de ruido	Sin ventilador
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y barra ClickShare
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS compatibles en algunos países en modo de integración de red)
conexiones	1x USB-C 3.1 (DP) a pantalla, 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet de 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (lateral)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington (parte trasera e inferior)
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	No
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Sí
conexión de red	LAN y WiFi
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
<b>Dimensiones de la unidad base ClickShare</b>	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generado en: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.