

ClickShare Bar Core

Barra de vídeo para conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo



- **Audio estéreo nítido y de alta calidad**
- **Cámara 4K avanzada con IA**
- **Instalación simplificada**
- **Inversión sólida: menos intervenciones, tiempo de inactividad minimizado, plataforma preparada para el futuro**
- **Producto neutro en carbono**

ClickShare Bar Core es una barra de vídeo "todo en uno" y neutra en emisiones de carbono que permite realizar conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo en salas de reuniones pequeñas o de tamaño medio con cualquier plataforma de videoconferencia.

Esta solución garantiza que los participantes en la reunión se sientan escuchados y vistos gracias a sus prestaciones audiovisuales de alta calidad, al tiempo que ofrece una instalación simplificada y un coste total de propiedad reducido.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE BAR CORE

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 y superior macOS 11 (Ventura) y superior Android v13 y superior (ClickShare App) iOS 16 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo o AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última compilación o Mac OS Mojave última compilación Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos o AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: Última versión de Windows 11 o Última versión de Mac OS
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DP modo ALT (DisplayPort 1.2)
Entradas de vídeo	-
Cámara	Cámara 4K, zoom 3x/ePTZ, 120°FOV
IA de cámara	Modo de encuadre y composición grupal con hasta 4 personas
Salida de audio	2 altavoces estéreo y full dúplex de 10 W, impedancia de 8 ohmios
Captación de audio	6 micrófonos MEMS beamforming con cancelación de eco y ruido de fondo. Rango de captación: máx. 13ft/4 metros
Botones de ClickShare	1
ClickShare app	Escritorio y dispositivos móviles
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast (disponibles a mediados de 2024)
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	1
Nivel de ruido	Sin ventilador
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y barra ClickShare
Banda de frecuencias	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS compatibles en algunos países en modo de integración de red)
Conexiones	1x USB-C 3.1 (DP) a pantalla, 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet de 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (lateral)
Rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington (parte trasera e inferior)
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	No
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Si
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Si
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
Dimensiones de la Unidad Base ClickShare	
Dimensiones (AlxAnxPr)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Consumo de energía	Funcionamiento: 5-20W, 65W máx.
Fuente de alimentación	Enchufe estándar de 110/220 V CA o USB-C (parte trasera)
Peso	2500 gr

Generado en: 13 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.