

FLDX 1.2 - 1.7: 1 (EN63)

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80: 1,59 - 2,24: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador de lente FLD/FLD+)



Especificaciones del producto**FLDX 1.2 - 1.7: 1 (EN63)**

Especificaciones generales	
Plataformas	Para las series de proyectores F35, FL40, F70, F80* y F90 *requiere adaptador de objetivo R98014421. Factor de proyección específico de F80: 1,59 -2,24: 1 (WQXGA/4K UHD)
Relación focal	F 2,4-2,7 Iris motorizado, n.º F 2,4-6,5 con memoria
Relación de zoom	1,42 Zoom y enfoque motorizados con memoria
Distancia focal	23,95-34,02 mm
Rango de enfoque	Estándar: 1,5-15 m
peso	2,8 kg
Peso del paquete de envío	3,4 kg
ratio de desplazamiento	Chip DMD WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA 1,20-1,70:1 Tolerancia de tamaño de imagen de +/-2%

Generado en: 29 Jan 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.