

NGS-101

8チャンネル(HD)SDI入力モジュール



技術仕様

NGS-101

一般仕様	
入力	☒ 8XBNC端子 ☒ SMPTE292M:HD ☒ SMPTE259M:SD ☒ 入力ケーブルコライザー
プリプロセッシング	☒ 高品質デ・インターレーサー ☒ ネットワーク上でバンド帯域最小にするスケーラー内蔵 ☒ YUV:4:2:2プロセッシング ☒ 低遅延
VBI デコーディング	☒ CC-XDS ☒ WSS ☒ VLI ☒ 文字多重放送 ☒ VITC ☒ 内蔵オーディオ
画像分析	☒ ビデオ黒、ビデオ白、ビデオフリーズ、ビデオロック検出 ☒ ユーザーが設定できるアラームが可能
エンコーダシステム	☒ JPEG2000エンコーダーはビデオとウェーブレット伝送をベースとする高バンド帯域圧縮をターゲットにしています。 ☒ フルコンプライアントコードストリーム世代（Tier1,Tier2）を供給 ☒ 最小遅延のため一時的な圧縮は行いません ☒ 非常に低いbitレートへの無損失からの柔軟性 ☒ 優れた圧縮レート、 1 フレームのみ ☒ Tier2メカニズムはフィルタリングとデコードなしで変換します ☒ ディスプレイアプリケーション用独自のスケーリング
ネットワークインターフェース	☒ リダンダントストリーミングネットワーク接続用2xGE接続 ☒ バンド外監視用100baseT接続x2 ☒ マルチキャストストリーム IGMP3.0スタンダード ☒ 高品位ビデオストリーム ☒ サムネイルビデオストリーム ☒ オーディオ & メタデータストリーム ☒ 制御データ
消費電力	☒ 60W標準
寸法	☒ NGCシャーシの1スロットを使用

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

