

# HDMI 2.0 「クアッド出力」 カード



- HDMI™ 2.0コネクタ x 4系統
- 最大で4系統までの1600@60P、またはカード（シングルケーブル）あたり2系統の4K@60P（UHD）まで対応
- HDCP 2.2準拠
- VESA/CEA、カスタムタイミング対応
- 出力の自動検知によるオートコンフィギュレーション

**技術仕様****HDMI 2.0「クアッド出力」カード****一般仕様**

コネクタ	フルサイズHDMI™ コネクタ x 4系統
解像度	最大 2x 4096x2160@60p
色深度	8ビット、10ビット、12ビット (DL以下)
特長	回転およびスプリッターモード
色見本	最大 UHD@60p 4:4:4 8 ビット、または 4:2:2 10 ビット
HDCP	HDCP2.2準拠
信号容量	600MHz

**生成日:28 Feb 2025**

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

[www.barco.com](http://www.barco.com)**BARCO**