


I600-4K10

10,000 ISO 流明、4K UHD、单芯片激光磷粉投影机



- 同类产品中最紧凑、最轻量化的设计
- SuperShift[®]带来优质的 4K 超高清图像
- 单通道和多通道设置平稳集成
- 新一代巴可 Pulse 电子产品

I600-4K10 是一款轻巧的高分辨率投影机，具有 4K 超高清图像质量和 10,000 流明的亮度。这款单芯片投影平台注重持久的图像质量、多通道兼容性和紧凑的尺寸，是您的完美选择，适合需要高质量内容的各种应用。

I600 采用下一代巴可 Pulse 电子设备和我们独特的巴可 SuperShift[®] 技术，能够以最低的延迟实现更流畅的图像和更清晰的像素。激光磷粉光源确保卓越的色彩保真度和图像均匀度。

I600 平台具有可选的输入插槽、黑色或白色机身、全系列外围设备以及大量可替换 ILD 镜头（具有从 0.37 UST 到 7.4:1 远距离投射的可变比率），专为满足您的单通道和多通道安装需求而量身定制。

此外，单片投影机完全集成到巴可 Pulse 生态系统中，其中包括各种软件工具，如 Pulse Prospector、Pulse 移动应用程序、Pulse 工具集和投影机管理套件，可在现场和云端更轻松的控制投影机。此外，I600 用户还可以受益于巴可基于交换的服务模式和全球支持。

技术规格

I600-4K10

一般规格

注意	The specifications in this document are preliminary
投影机类型	4K UHD 1-chip DLP digital projector
技术	0.8" DMD™
夜视镜用IR技术	No
分辨率	3840 x 2400 (4K UHD) 1920 x 1200 (native)
亮度	10000 ISO lumen
亮度均匀性	>90%
对比度	1,200:1
光源	Blue laser phosphor with inorganic phosphor wheel
光源使用期限	20,000hrs
宽高比	16:10 Native
色彩空间	REC 709
安装角度	360° rotation no restrictions
封装DLP™内核	Yes
24/7 operation	Yes
处理	Pulse electronics
色彩纠正	P7 RealColor™
CLO	Yes
梯形纠正	Yes
图像处理	Embedded warp & blend
3D	Active stereoscopic 3D / Passive stereo compatible Max 4K @120Hz or WUXGA at 240Hz 1xHDMI/1xDP frame sequential or through the optional 4xDP1.2 input board
双画面	Two sources simultaneously *
镜片类型	ILD
光学镜片移动	Vertical up to 110% depending on lens Horizontal up to 30% depending on lens
投射比例	From 0.37 to 7.4
透镜范围	ILD lenses -0.37:1 / 0.5:1 / 0.65-0.8:1 / 0.8-1.0:1 / 1.0-1.4:1 / 1.4-2.1:1 / 2.1-4.0:1 / 4.0-7.4:1
主镜头	N/A
输入	HDMI2.1 (HDCP2.2) / DP1.4 / RJ45 Ethernet / USB(5v) / 12V out / BNC 3D sync in-out
可选输入	Quad DP1.2 Fiber SFP HDBaseT V3 Input Module DP1.2 HDMI2.0 DUAL HDBaseT Quad 12G (+Hoop)
输入分辨率	Including and up to: 1920x1200@240Hz 3840x2400@120Hz
输入色深	up to 36 bpp
软件工具	Projector Toolset + Android app + iOS app + IMS
控制	IR RJ45
网络连接	10/100/1000 Mbit, Wifi (through optional dongle)
用户界面	LCD touch local keypad remote control wired remote control
网络浏览器	Yes
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	860W Typical
待机功耗	< 0.5W
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	40dB(A)
工作温度	0°-40°C / 32°-104°F (sea level)
操作湿度	0% -80% RH (non-condensed)
存储温度	-20 to 60 °C
存储湿度	10 -90% RH (non-condensed)
尺寸(宽x长x高)	without feet: 504x524x207mm / 19.8 x 20.6 x 8.1in
净重	without lens: < 25 kg / 55.1 lbs
标准配件	Power cord, wireless remote control
机架	Plastic cover
认证	Compliant with UL60950-1 and EN60950-1 Complies with FCC rules & regulations Part 15 Class A and CE EN55022 Class A RoHS
保修期	Limited 3 years on parts and labor Extendable up to 5 years Service: single swap
融合	horizontal and vertical edge blending
*	Supported when using of the optional 4x1.4 DP input board

生成于: 30 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。