


OSRAM 3000 W XBO DHP L OFR



Especificaciones del producto**OSRAM 3000 W XBO DHP L OFR****Especificaciones generales**

Proveedor	OSRAM
Números de pedido de proveedores	XBO 3000 W/DHP L OFR
Horas de garantía	1.700 horas

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

