

# OSRAM 3000W XBO DHP L OFR



**Especificaciones del producto****OSRAM 3000W XBO DHP L OFR****Especificaciones generales**

Proveedor	OSRAM
Números de pedido de los proveedores	XBO 3000 W/DHP L OFR
Horas de garantía	1.700 horas

Generado en: 01 Apr 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**