

# SLite 10

Outdoor LED display solution



**技术规格****SLITE 10**

一般规格	
视觉分辨率	9,3 mm
物理分辨率	18,6 mm
亮度	6500 NIT 5000 NIT (calibrated @ 6500°K)
LED配置	2R, 2G, 1B
像素密度	11.449/m <sup>2</sup> (1.064/ft <sup>2</sup> ) 6.912/panel
水平观察角度	120° (min.50% brightness)
垂直视角	60° (min.50% brightness)
寿命	50 000 h (full white -half brightness)
功率消耗	maximum: 720 W / Tile average: 180 W / Tile
重量 / 层数	34 Kg / 75 lbs (excluding structure)
处理	color: 14 bit
颜色	4,4 trillion
刷新率	800 Hz minimum (PAL / NTSC)
温度范围	operating : -20°C - 40°C (-4 -104°F) storage : -20°C - 60°C (-4 -140°F)
湿度	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
D320输入能力	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA
认证	UL -CE -TUV -FCC Class A
瓦状尺寸	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 249mm (9.8")

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。