

iQ7-W8

ISO 8,200 lumens, WUXGA, 3 X LCD laser phosphor projector



- **Excellent image quality**
- **Excellent integration ability**
- **Guaranteed service and support**

The iQ7 series expands Barco's projector product portfolio and provides optional models with 2 brightness levels. It opens up possibilities for a wider range of applications, while still relying on the valuable Barco service and support.

The laser light source not only guarantees good image quality, but also has lower maintenance costs than most bulb projectors on the market.

Technische Daten**IQ7-W8**

Allgemeine technische Daten	
Projektortyp	3 X LCD laser phosphor projector
Auflösung	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.76" LCD
Helligkeit	8,200 ISO lumen*
Kontrast	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON
Helligkeitsgleichförmigkeit	80%
Bildseitenverhältnis	16:10
Objektivtyp	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Linseinstellung	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Farbkorrektur	No
CLO (Constant Light Output -Konstante Lichtausgabe)	No
Lichtquelle	Laser phosphor
Laser-Lebensdauer	20,000hrs
Ausrichtung	360° rotation, no restrictions
3D	No
Bildverarbeitung	Embedded warp
Trapezkorrektur	Yes
Eingang	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Eingangsaufösungen	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Bedienung	IR, RS232, RJ45
Netzwerk-Verbindung	10/100 Ethernet, RJ45
Stromversorgungsanforderungen	100-240V / 50-60Hz
Stromverbrauch	655W@220-240VAC, Typical
Standby-Leistung	less than 0.5W
Geräuschentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	32.1dB (Normal Mode)
Betriebstemperatur	0°~40°
Lagerungstemperatur	-10°~50°
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20%-85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10%-85%
Abmessungen (BxTxH)	600mm x 218mm x 503mm
Gewicht	24KG
Standardzubehör	Power cord, wireless remote control
Zertifizierungen	CCC/CECP/CEL
Gewährleistung	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Generiert am: 04 Jul 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.