


ASL 4000W XD4000 HP/G



Para obtener más información, póngase en contacto con Barco.

Especificaciones del producto**ASL 4000W XD4000 HP/G****Especificaciones generales**

Proveedor	ASL
Números de pedido de los proveedores	XD4000HP/G
Horas de garantía	750

Generado en: 28 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

BARCO