

# LC40

40" LCD display with WXGA resolution.



## 技术规格

## LC40

### 一般规格

可视区域尺寸	862mm x 517mm (33.9" x 20.4")
屏幕对角线距离	1010mm (39.6")
宽高比	15:9
亮度	450NIT
颜色	16.8 million
对比度	600:1
控制	RS232 control On Screen Display (OSD)
水平观察角度	170°
湿度	Max. 85%
输入范围	RGB analog: Pixel clock : 20 .. 165 MHz Horizontal sync range : 15 .. 110 kHz Vertical sync range : 23 Hz .. 125 Hz  Max input format = UXGA (1600x1200) @ 60 Hz  DVI: Pixel clock : 25 .. 165 MHz Horizontal sync range : 15 .. 110 kHz Vertical sync range : 23 Hz .. 125 Hz  Max input format = UXGA (1600x1200) @ 60 Hz  SDI: SMPTE259M compatible serial digital signals only.  CVBS/SVHS/Component video: PAL B, G, D, H, I and N, combination PAL N, PAL M, NTSC M, NTSC-Japan, NTSC 4.43 and SECAM.  Video amplitude nominal 700mVpp for component signals 1Vpp with 300mVpp sync amplitude for composite and sync-on-Y signals.
寿命	typical 50,000h
自然分辨率	1280 x 768 (W-XGA)
操作T°	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
功率消耗	270W (330W including Compact PC)
电力要求	Input: 85V-264V (50Hz-60Hz)
校准	UL, CE
标准输入	DVI, RGBHV (on BNC), SDI
技术	TFT LCD
垂直观角	170°
净重	25kg / 55.1lbs

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。