

D-Cine Premiere DP100

2K 数字电影投影机，支持 20 米大屏幕（65.6 英尺）



技术规格

D-CINE PREMIERE DP100

一般规格

光输出	22,000 电影流明
数字微镜器件	3 x 1.2 英寸 黑暗金属型 先进 DLP Cinema™ 信号处理: CineCanvas™ 图像管理; CinePalette™ 颜色管理, CineBlack™ 对比度控制与 CineLink™ 安全管理
自然分辨率	2048 x 1080
机架	密封 DMD™ 与光学组装
屏幕宽度	屏幕宽度 (屏幕增益 1:8) @ 14 英尺 长度: 25 米 -82 英尺 可调光输出 CLO 软件
固定	基座支立, 包括脚轮和底轮 基座上高达 15 度倾斜
灯泡	1.5k 到 7k 氙弧灯尺寸 兼容标准和高性能灯泡类型
对比度	2000:1
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 单双链路可选
主镜头	M25 1.25 -1.45:1 / M25 1.45 -1.8:1 / M25 1.8 -2.2:1 / M25 2.2 -3.0:1 变焦与 M25 3.0 -4.3:1
投影机诊断	通过触摸屏 通过 D-Cine Communicator 控制软件 (每个产品都提供剧院版) 通过 SNMP 代理
电力要求	3 x 400V + N 或 3 x 220V 版可供 更大 29,250 BTU/小时 (6.5kW 灯泡)
尺寸	投影机头: 640 (高) x 730 (宽) x 1186 (深) 毫米 / 24.2 (高) x 28.7 (宽) x 46.7 (深) 英寸 投影机头 + 基座: 1466 (高) x 730 (宽) x 1252 (深) 毫米 / 57.7 (高) x 28.7 (宽) x 49.3 (深) 英寸
净重	投影机头 + 基座: 约 205 公斤 (452 磅)
选项	· CLO -光能量恒定输出控制 · 变形镜头适合 1.25:1 范围镜头 · Acsar 2 替代内容输入处理器 · ImagePRO HD · SNMP 代理 (v3)
订购信息	欧洲: R9010111 美国: R9010118

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。