

OV-501

50 英寸单灯视频屏幕墙系统集成 DLP™ 技术和 XGA 分辨率



技术规格

OV-501

一般规格

分辨率	XGA (1024 x 768px)
DMD芯片	1024x768 像素 0.7 英寸 ±12° 倾斜 DDR MTBF: 650000 小时 使用寿命: 100000 小时
使用微镜的数量	0.8 M
像素形状	平方
宽高比	4:3
灯泡	灯泡使用寿命 (灯泡制造商规格 @ IEC 61947-1 检测条件) : <ul style="list-style-type: none">100 瓦: 10,000 小时
电源	100 -240 VAC, 60 -50Hz
电源	190 瓦
散热	650 BTU/小时
亮度	一般 550 (@ 6500K, 但可设定为其他值)
对比度	1300:01:00
亮度均匀性	90% (ANSI 点)
调光	动态反馈光学调光 亮度锁定: 50-100% 光学调光范围, 无色移、对比度损失和色深损失
颜色	EBU 原色三角 白点: 6500 K (可设定为其他值)
输入	标配: DVI-D 入 / DVI-D 出, 双 XGA 支持 选配 (仅单 XGA 模式, SDI 输入备选): OverView D 多输入模块: DVI-D、DVI-I、多同步 RGB 输入 (VGA 高达 UXGA)、视频输入 (PAL、NTSC、SECAM)
同步锁相	是 频率范围: 48 Hz -62 Hz
尺寸结构	<ul style="list-style-type: none">宽度 1,000 毫米 / 39.6 英寸高度 750 毫米 / 29.5 英寸对角长 50 英寸公称底座 568 毫米 / 22.4 英寸深度 664.5 毫米 / 26.2 英寸凹槽高 875 -1,000 -1,200 毫米凹槽高 (更小) 455 毫米 / 17.9 英寸
净重	62 公斤 (不包括托架)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。