


X8

8.6毫米像素间距，4200尼特室外SMD LED显示屏



巴可公司的X8提供出众对比度和画质，是针对租赁和舞台演出行业真正的高分辨率室外LED显示器。其模块化设计和重量轻的特点，使X8的安装和维护都很简单。

无忧操作

它具有自动校准和自动冗余功能，可确保无忧操作。更后，X8全交叉租赁技术可让您混合并匹配不同批次瓦管间距与各种运行时间的显示单元，每一次都能获得一个完美影像的无缝显示。

室外与室内

尽管X8主要适合室外应用，但其高分辨率特点也可以安装在室内使用。由于采用航海标准，所以除了应用于活动和零售意外，X8还非常适合安装在游轮上。

- 8.6毫米像素间距，黑屏防水SMD
- 4200尼特亮度，4000:1对比度
- IP65/54航海标准
- 采用NNI link I/F16位处理
- 自动冗余
- 自动校准

技术规格

X8

一般规格

| | |
|--------------|--|
| 像素间距 | 8.6 毫米 |
| 亮度 | 4200 尼特 |
| LED类型 | 3合1 SMD |
| 处理 | 16 位/色 |
| 颜色 | 281 兆 |
| 刷新率 | 3200 赫兹 |
| 水平观察角度 | 60/60° @50% 亮度 |
| 垂直视角 | +60/-60° @50% 亮度 |
| 对比度 | 4000 (x:1) |
| 寿命 | 100000 小时@50% 亮度 |
| 平均功率消耗 | 800 瓦更大 |
| 操作电压 | 200-240V / 50-60 Hz |
| 砖大小(WxHxD)毫米 | 1140 x 853 x 234 |
| 净重 | 39 千克 |
| 重量 / 平方米 | 40 千克 |
| 像素密度 | 13408/平方米 1247/平方英尺 13068/显示单元 |
| IP等级 | IP65/54 |
| 更大堆叠 | 3 个显示单元(带巴可公司的支座) |
| 更大吊柜 | 11 个显示单元 |
| 可维护性 | 背面 |
| 源兼容性 (数字转换器) | CVBS、YC、YUV、RGB、DVI (单链路 & 双链路, 分辨率达到 2048x1536)、SDI、HDSDI、双链路 HDSDI |
| 3D 性能 | 是 (左/右分离, 并排, 120 Hz) |
| 界面/端口 | 2 个 HDMI 链路 |
| 连接界面 | NNI 接口 (HDMI 接头) |
| 更大导线长度 | 10 米(巴可公司的 HDMI 电线) |
| 更大串联 | 3 个显示单元 |
| 工作温度 | 更低 -20°C/更高 +45°C |
| 存储温度 | 更低 -20°C/更高 +60°C |
| 操作湿度 | 更低 10%/更高 99% |
| 存储湿度 | 更低 10%/更高 99% |
| 认证 | ETL/UL、CE、FCC A类、RoHS、TUV |

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。